

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NSYSMPFB

Фикс.скоби за монт.плата гръб



Заглавна страница

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Category | Акcesoар за монтаж |
| Тип продукт или компонент | Междинна подпора |
| Съвместимост на гамата | PanelSeT SF PanelSeT SM |
| Application | Многофункционален |
| Nominal dimensions of the housing | - |
| Място на монтаж | On back side of enclosure |
| Предназначение на продуктите | За монтажна плоча |
| Състав на устройството | 1 поддържа монтажни елементи |
| Количество в комплект | Комплект от 10 |
| Материал | Стомана |




Допълнителни устройства

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Покритие | Поцинкован |
| Начин на монтаж | Чрез фиксиращ елемент |
| Коригиране | At any height of the mounting plate |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,200 cm |
| Package 1 Width | 5,400 cm |
| Package 1 Length | 5,500 cm |
| Package 1 Weight | 63,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 8,000 cm |
| Package 2 Width | 16,500 cm |
| Package 2 Length | 12,000 cm |
| Package 2 Weight | 632,000 g |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACH |  Декларация На REACH |
| REACH free of SVHC | Yes |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)  Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information |  Yes |

| | |
|--|--|
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|