

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

NSYSMPS5

Spacial SF Монтажна плоча - дълбочина 500 mm



Заглавна страница

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Category | Акcesoар за монтаж |
| Тип продукт или компонент | Монтиращи плочи |
| Съвместимост на гамата | PanelSeT SF |
| Application | Многофункционален |
| Nominal dimensions of the housing | - |
| Място на монтаж | Дъно на табло в дълбочина |
| Предназначение на продуктите | За монтажна плоча |
| Състав на устройството | 2 Релса монтажни елементи |
| Количество в комплект | Комплект от 1 бр. |
| Материал | Стомана |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Покритие | Поцинкован |
| Начин на монтаж | Чрез фиксиращ елемент |
| Височина | 19 mm |
| Широчина | 29 mm |
| Дълбочина | 444 mm |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3,500 cm |
| Package 1 Width | 5,000 cm |
| Package 1 Length | 48,000 cm |
| Package 1 Weight | 682,000 g |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 29,000 cm |
| Package 2 Width | 37,500 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 13,640 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACh | Декларация На REACh |
| REACh free of SVHC | Yes |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Регламент на Китай относно RoHS | Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|