

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## NSYTSAM638SE Кабелен вход M63 8



### Основни

Обхват	PanelSeT
Тип продукт или компонент	Quick entrance plate
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоари за управление на кабелите
Приложение на устройството	Многофункционален
Съвместимост на гамата	PanelSeT PanelSeT S3D Compact кутия PanelSeT PanelSeT CRN Compact кутия PanelSeT PanelSeT S3CM control enclosure PanelSeT PanelSeT SBM индустриална кутия Thalassa Thalassa PLA подходящо табло Thalassa Thalassa PHD подходящо табло Thalassa Thalassa PLM Compact кутия Thalassa Thalassa PLS insulating modular box PanelSeT PanelSeT S3HD Compact кутия
Състав на устройството	1 circular plate
Количество в комплект	Комплект от 10

### Допълнителни устройства

Монтажна подпора	Тяло на табло Плоча с кабелно уплътнение
Материал	Polyamide
Начин на монтаж	Монтаж Чрез винтове
Total cable entry number	8
Номер на кабелния вход	4 x 5...9,2 mm 2 x 3...6,5 mm 2 x 9,6...15,9 mm
Височина	Реален: 34 mm
Външен диаметър на кабела	63,5 Mm 71 mm
Нето тегло на продукта	0,68 kg

### Околна среда

IP степен на защита	IP65
---------------------	------

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	680,0 g

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------