

Техническа спецификация за продукт Характеристики

OVA44111 Аварийно осветление EXW LIGHT AUTOTEST, 110LM, IP65



Заглавна страница

Обхват	Exiway
Наименование на продукта	Exiway Light
Тип продукт или компонент	Аварийно осветително тяло
Приложение на устройството	Антипаник осветление
Функция	Самотестване
Operational mode	Поддържан Неподдържан
Брой батерии	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Цветови нюанс	Бяло
Източник на светлина	9 x LED 0.3 W
Разстояние на видимост	20 m
Цвят на светлинния източник	Неутрала
Доп. информация за окабеляването	Свързване на 3 проводника

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Монтажна подпора	Стена Таван
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Консумация на енергия в VA	3,9 VA Неподдържан 5 VA Поддържан
Консумация на енергия в W	0,31 W Неподдържан 1,69 W Поддържан
Клас на електроизолация	Клас II
LED lifespan	100000 h
Тестова функция	Авт. Период. тест за функционалност и продължителност
Автономия	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Време за зареждане	12 h
Светлинен поток	Извънредно състояние: 110 lm за 1 h Извънредно състояние: 90 lm за 1.5 h Извънредно състояние: 70 lm за 2 h Извънредно състояние: 50 lm за 3 h Поддържан режим: 70 lm
Локална сигнализация	LED
Материал	Поликарбонат Самогасящ се
Височина	112 mm
Дълбочина	32 mm
Широчина	229 mm
Нето тегло на продукта	0,35 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP65
IK степен на защита	IK09
Устойчивост на пожар	850 C
Продуктови сертификати	CE[RETURN]ENEC
Температура на околния въздух при работа	0...40 C
Стандарти	EN 60598-1: II EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471 UL 94 V2

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,4 cm
Package 1 Width	11,8 cm
Package 1 Length	4,4 cm
Package 1 Weight	380 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,281 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	53,2 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	70,248 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------