

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## TCSCCN2FNX1SA CANopen мрежов кабел - ъглов - M12-A, женски - 1м

### Заглавна страница

Допълнителни устройства и аксесоари	Свързващи аксесоари
Тип продукт или компонент	Connecting cable
Съвместимост на продуктите	CANopen interface I/O block
Местоназначение на аксесоар/отделна част	CANopen bus




### Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Modicon TM7
Електрическо свързване	Flying lead M12 female - A coding - 5 ways - elbowed за bus IN
Дължина на кабела	1 m
Нето тегло на продукта	0,089 kg

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	18,500 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	81,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,950 kg

### Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	 <a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh free of SVHC	Yes
Директивата за ограничението на опасните вещества на EC	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 <a href="#">Yes</a>
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------