

Техническа спецификация за продукт Характеристики

VW3A7601R20

Спирачен резистор - 10 ohm - 400 W - кабел
2м - IP65

Заглавна страница

Гама на продукта	Altivar Lexium
Съвместимост на гамата	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 05 Lexium 32 Lexium 32i
Тип продукт или компонент	Спирачен резистор
Омична стойност	10 Ohm

Допълнителни устройства

Energy peak	7300 J при 400 V 7300 J при 480 V 13300 J при 230 V 18800 J при 115 V
Continuous power	400 W
Тип защита	Thermal protection via the servo drive
Нето тегло на продукта	1,47 kg
Дължина на кабела	2 m




Околна среда

IP степен на защита	IP65
Температура на околната среда за съхранение	-25...85 C
Температура на околния въздух при работа	0...50 C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	1,47 kg

Устойчивост на офертата

Опаковки без пластмаси	Не
Пакет с карта за рециклиране	Не
REACH Регламент	 Декларация На REACH
Директива на ЕС за ограничението на опасните вещества	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на RoHS в ЕС)
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Регламент за ограничаване на опасните вещества в Китай	 Декларация На Китай Относно RoHS

Без PVC	Да
Връщане	No

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------