

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# IMT35091

## Разклонителна квадратна кутия за открит монтаж 100X100X50



### Заглавна страница

Range of product	Mureva
Наименование на продукта	Mureva BOX
Product or component type	Разклонителна кутия
Цветови нюанс	Сив (RAL 7035)
Количество в комплект	Комплект от 45

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Начин на монтаж	Скоба: Капак
Размер на основата	100 x 100 x 50 mm
Кабелен вход	Втулки
Номер на кабелния вход	6 25 mm
Материал	ПП (полипропилен): Тяло и капак
Terminals	Без клеми
Височина	130 mm
Широчина	130 mm
Дълбочина	58 mm

### Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP55
Glow wire temp	750 °C
Стандарти	EN 60670

### Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	128,45 g
Пакет 1 Височина	5,5 cm
Пакет 1 широчина	13 cm
Пакет 1 дължина	13 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	45
Пакет 2 тегло	6,207 kg
Пакет 2 височина	33 cm
Пакет 2 широчина	38,5 cm
Пакет 2 Дължина	38,5 cm
Тип опаковка пакет 3	P12

Брой продукти в пакет 3	810
Пакет 3 тегло	123,726 kg
Пакет 3 височина	114 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

### Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>