

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

IMT35093

Mureva BOX - разклонителна кутия - 4 с уплътнителис - Ø65x40mm - без клеми



Заглавна страница

Range of product	Mureva
Наименование на продукта	Mureva BOX
Продукт или тип компонент	Разклонителна кутия
Цветови нюанс	Сив (RAL 7035)
Количество в комплект	Комплект от 150

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Начин на монтаж	Скоба: Капак
Кабелен вход	Втулки
Номер на кабелния вход	4 20 mm
Материал	ПП (полипропилен): Тяло и капак
Terminals	Без клеми
Диаметър	84 mm
Дълбочина	48 mm

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP55
Glow wire temp	750 °C
Стандарти	EN 60670

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	54,0 g
Пакет 1 Височина	5,0 cm
Пакет 1 широчина	8,5 cm
Пакет 1 дължина	8,5 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	150
Пакет 2 тегло	8,501 kg
Пакет 2 височина	33,0 cm
Пакет 2 широчина	38,0 cm
Пакет 2 Дължина	38,0 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	2700
Пакет 3 тегло	165,017 kg

Пакет 3 височина	105,0 cm
Пакет 3 широчина	80,0 cm
Пакет 3 Дължина	120,0 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт