

Техническа спецификация за продукт Характеристики

IMT35094

Mureva BOX - разклонителна кутия - 4 с уплътнителис - Ø80x40mm - без клеми



Заглавна страница

Range of product	Mureva
Наименование на продукта	Mureva BOX
Продукт или тип компонент	Разклонителна кутия
Цветови нюанс	Сив (RAL 7035)
Количество в комплект	Комплект от 96

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Начин на монтаж	Скоба: Капак
Кабелен вход	Втулки
Номер на кабелния вход	4 20 mm
Материал	ПП (полипропилен): Тяло и капак
Terminals	Без клеми
Диаметър	100 mm
Дълбочина	48 mm

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP55
Glow wire temp	750 °C
Стандарти	EN 60670

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	67,0 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	9,0 cm
Пакет 1 дължина	9,0 cm
Тип опаковка пакет 2	P12
Брой продукти в пакет 2	1728
Пакет 2 тегло	136,254 kg
Пакет 2 височина	114,6 cm
Пакет 2 широчина	80,0 cm
Пакет 2 Дължина	120,0 cm
Тип опаковка пакет 3	CAR
Брой продукти в пакет 3	96
Пакет 3 тегло	6,903 kg

Пакет 3 височина	33,0 cm
Пакет 3 широчина	38,0 cm
Пакет 3 Дължина	38,0 cm

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт