

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

IMT35094

Mureva BOX - разклонителна кутия - 4 с уплътнителис - Ø80x40mm - без клеми



Основни

Range of product	Mureva
Наименование на продукта	Mureva BOX
Тип продукт или компонент	Разклонителна кутия
Цветови нюанс	Сиво (RAL 7035)
Количество в комплект	Комплект от 96

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Начин на монтаж	Скоба: Капак
Кабелен вход	Втулки
Номер на кабелния вход	4 20 mm
Материал	ПП (полипропилен): Тяло и капак
Диаметър	100 mm
Дълбочина	48 mm


Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
IP степен на защита	IP55
Glow wire temp	750 °C
Стандарти	EN 60670

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	67 g

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране