

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

IMT35122

Multifix Modulo - разклонителна кутия - 112x112x51 mm



Заглавна страница

Гама на продукта	Multifix
Обхват	Multifix
Наименование на продукта	Multifix Modulo
Product or component type	Разклонителна кутия
Количество в комплект	Комплект от 72

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Структура на устройството	Капак
Брой рамки	Единичен контактен излаз
Кабелен вход	8 Фабрично разпробити 30 mm 2 Фабрично разпробити 25 mm 10 Фабрично разпробити 20 mm 8 Фабрично разпробити 16 mm
Монтажна подпора	Тухла
Цветови нюанс	Зелен (RAL 6001)
Материал	ПП (полипропилен)
Широчина	112 mm
Дълбочина	51 mm
Вътрешна дълбочина	49 mm
Maximum cable cross section	2,5 mm ²
Запечатване	Без
Повърхностна обработка	Необработен

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP30

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	63,6 g
Пакет 1 Височина	5,1 cm
Пакет 1 широчина	11,2 cm
Пакет 1 дължина	11,2 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	72
Пакет 2 тегло	5,045 kg
Пакет 2 височина	33 cm

Пакет 2 широчина	38 cm
Пакет 2 Дължина	38 cm
Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	1296
Пакет 3 тегло	103,359 kg
Пакет 3 височина	115 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт