

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

IMT35160

Разклонителна кръгла кутия за кухи стени 80x45



Заглавна страница

Гама на продукта	Multifix
Обхват	Multifix
Наименование на продукта	Multifix Plus
Продукт или тип компонент	Разклонителна кутия
Количество в комплект	Комплект от 120

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Структура на устройството	Капак
Брой модули	Единичен контактен излаз
Кабелен вход	4 Фабрично разпробити диаметър 20 mm
Монтажна подпора	Куха стена
Цветови нюанс	Жълт (RAL 1018)
Материал	ПП (полипропилен)
Диаметър	95 mm
Дълбочина	48 mm
Вътрешна дълбочина	46 mm
Максимално напречно сечение на кабела	2,5 mm ²
Запечатване	Без
Повърхностна обработка	Необработен

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP20

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	33,667 g
Пакет 1 Височина	4,5 cm
Пакет 1 широчина	9,5 cm
Пакет 1 дължина	9,5 cm
Тип опаковка пакет 2	CAR
Брой продукти в пакет 2	120
Пакет 2 тегло	4,584 kg
Пакет 2 височина	33 cm
Пакет 2 широчина	38 cm
Пакет 2 Дължина	38 cm

Тип опаковка пакет 3	P12
Брой продукти в пакет 3	2160
Пакет 3 тегло	94,512 kg
Пакет 3 височина	114,6 cm
Пакет 3 широчина	80 cm
Пакет 3 Дължина	120 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт