

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

EZ9R62263

Дефектнотокова защита, Easy 9, 2P, 63A, 300 mA, тип AC



Заглавна страница

| | |
|--|--|
| Обхват | Easy9 |
| Тип продукт или компонент | Дефектнотокова защита (RCCB) |
| Приложение на устройството | Защита |
| Poles | 2P |
| Неутрална позиция | Ляво |
| [In] номинален ток | 63 A |
| Тип мрежа | AC |
| Заземителна чувствителност | 300 mA |
| Времетрае закъснение при защита от утечка | Мигновен |
| Клас защита от земна утечка | Тип AC |
| Номинален и създаден капацитет на прикъсване | 630 A 230 V в съответствие с IEC 61008-1 |
| Траен ток на късо съединение | 6000 A |

Допълнителни устройства

| | |
|---|---|
| Намиране на устройство в системата | Изводи |
| Честота на мрежата | 50/60 Hz |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC 50 Hz |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 kV |
| Индикатор за позиция на контакта | Да |
| Тип управление | Палец |
| Тип монтаж | Скоба |
| Монтажна подпора | DIN шина |
| 9 мм стъпка | 4 |
| Височина | 81 mm |
| Широчина | 36 mm |
| Дълбочина | 73 mm |
| Механична издръжливост | 10000 cycles |
| Електрическа устойчивост | 4000 cycles |
| Свързване - клеморед | Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...35 mm ² твърд Клема тип тунел (Отгоре или отдолу) 1...25 mm ² гъвкав |
| Затягащ момент | 3,5 N.m Отгоре или отдолу |
| Целева страна | Albania Kosovo Macedonia |
| Пазарен сегмент | Жилищни сгради |

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.





Околна среда

| | |
|---|-----------------------------------|
| Стандарти | IEC 61008-1 |
| Степен на защита IP | IP20 IP40 (Модулна кутия) |
| Отговаряне на тропически изисквания | 2 в съответствие с IEC 60068-2-30 |
| Относителна влажност | 95 % при 55 C |
| Температура на околния въздух при работа | -5...60 C |
| Температура на околната среда за съхранение | -40...85 C |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,300 cm |
| Package 1 Width | 3,800 cm |
| Package 1 Length | 9,000 cm |
| Package 1 Weight | 196,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 54 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 11,025 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 432 |
| Package 3 Height | 45,000 cm |
| Package 3 Width | 80,000 cm |
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 100,200 kg |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|--|
| Статус на офертата за устойчиво развитие | Продукт Green Premium |
| Регламенти на REACh |  Декларация На REACh |
| REACh free of SVHC | Yes |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Compliant with Exemptions |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information |  Yes |
| Регламент на Китай относно RoHS |  Декларация На Китай Относно RoHS |
| Оповестяване за опазване на околната среда |  Екологичен Профил На Продукт |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |