



Основни

Гама на продукта	Sedna Design & Elements
Тип продукт или компонент	USB зарядно
Тип USB захранване	USB тип A + C
Код цвят	RAL 9003
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Цвят	Бял
Тип интегрирана връзка	1 USB тип C 5 V DC, максимален ток на натоварване: 2.4 A 1 USB тип A 5 V DC, максимален ток на натоварване: 2.1 A

Допълнителни устройства

Приложение на устройството	Зарядно устройство
Монтиране на устройство	Вграден
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Покритие	Гланциран
Повърхностна обработка	Необработен
Изходен ток	2.4 A
Начин на монтаж	Чрез винтове
Тип опаковка	Flow-pack
Количество в комплект	1
Тип конектор	USB type A USB type C
[Ue] номинално работно напрежение	100...240 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Тип товар	Power delivery
Максимална консумация на енергия във W	0,075 W
Номинална изходна мощност	12 W
Входна мощност	108 W
Експлоатационен живот в часове	30000 h 11,25 W
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): преден панел PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус PC (поликарбонат) GF10 FR: вътрешен капак
Тип защита	Защита от претоварване и късо Overvoltage protection on output Temperature rise protection
Номер на клеморед	2 винтови клеми
Капацитет на крайници	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² за неподвижен кабел/и
Захват на проводника	8 mm
Съвместимост на продуктите	#N/A Mac iOS #N/A Android #N/A Windows
Височина	73 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	43 mm
Дълбочина на свързване	31 mm
Нето тегло на продукта	0,082 kg

Целеви канал	Професионален Do it yourself
Производителност	26,68 %
Етикети за качество	CE

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	0...40 °C
Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4
Продуктови сертификати	EAC
Клас на електроизолация	Клас II
IK степен на защита	IK02
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	117,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,591 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на EC	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране