



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Function	Кабелен изход
Монтиране на устройство	Вграден
Delivery form	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Номинален ток	25 A при 250 V AC
Код цвят	RAL 9003
Пазарен сегмент	Жилищни сгради

Допълнителни устройства

Цвят	Бял
Фиксиране на механизъм	Винтове и щипки
Material of visible parts	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45...56 mm
Височина	58 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Нето тегло на продукта	0,067 kg
Целеви канал	Професионален Do it yourself
Цветови нюанс	Бяло
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)

Околна среда

Conformity mark	CE
Продуктови сертификати	EAC
IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK02

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	85,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,304 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране