



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	#N/A
Приложение на устройството	Монтиране
Код цвят	RAL 7021
Цвят	Антрацит

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Повърхност
Material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизирани
Покритие	Боядисан
Височина	84 mm
Широчина	78 mm
Дълбочина	43 mm
Depth of visual part	43 mm
Нето тегло на продукта	0,040 kg
Целеви канал	Професионален
Цветови нюанс	Антрацит

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	666,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,631 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране