



Основни

Range name	Sedna Design & Elements
Обхват	Sedna
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Цветови нюанс	Бежов (RAL 1013)
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой модули	Четворна
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Покритие	Гланциран
Устройство за окабеляване	Открит монтаж
Височина	298 mm
Широчина	85 mm
Повърхностна обработка	Необработен
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,029 kg
IK степен на защита	IK02
Продуктови сертификати	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]VDE[RETURN]AENOR

Околна среда

IP степен на защита	IP20
---------------------	------

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	36,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,709 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2160
Package 3 Height	105,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	101,016 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране