



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Basic
Брой рамки	Четворна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Бял
Цвят за декорация	Бял

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка ASA + PC: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	298 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,056 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Масло Белина Алкохол Течност за почистване на стъкла Бензин Устойчив на UV Течен сапун Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	30,000 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	32,000 cm

Package 2 Weight	337,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,412 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------