



### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Basic
Брой рамки	Петорна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Бял

### Допълнителни устройства

Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	373 mm
Дълбочина	14 mm
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Ацетон Бензин Течен сапун Масло Течност за почистване на стъкла Алкохол Устойчив на UV Белина

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	67,700 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	9,600 cm
Package 2 Length	38,500 cm
Package 2 Weight	419,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm

Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,154 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------