



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Quadro
Брой рамки	Тройна Хоризонтален Тройна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Слонова кост

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	87 mm
Широчина	229 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,039 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Масло Ацетон Бензин Течен сапун Алкохол Белина

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	23,3 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7,4 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	247 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	25
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,553 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------