

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU3.432.25

Unica - излаз за данни - 1 контактен излаз-  
HD15 - женски - слонова кост



### Основни

Обхват	Unica
Тип продукт или компонент	Видео розетка
Тип конектор	VGA
Тип на електрическата верига	Видео
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Слонова кост (RAL 9010)
Тип опаковка	Група

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	1
Начин на монтаж	С щипки
Брой модули	1 модул
Покритие	Матиран
Количество в комплект	Комплект от 10
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел
Височина	45 mm
Широчина	22,5 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Нето тегло на продукта	0,02 kg

### Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04
Екологични характеристики	Масло Устойчив на UV Течен сапун Бензин Белина Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	21,4 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	59 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	1,59 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,62 kg

## Устойчивост на офертата

Регламенти на REACh	<a href="#">Декларация На REACh</a>
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.