

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## MGU3.503.18

Термостат за подово отопление 10А бял  
двумодулен (механизъм)



### Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Термостат
Приложение на устройството	Етаж
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бяло
Предоставено оборудване	NTC сензор с 4 м кабел

### Допълнителни устройства

Тип технология	Електронен
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Ток на прекъсване на товара	Резистивен: 10 A
Брой модули	2 модула
Тип управление	Електронен контролер
Налична функция	С намаляване на температурата
Капацитет на крайници	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за гъвкав кабел/и <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за твърд кабел/и
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Статус LED	1 LED (зелен) наличие на напрежение 1 LED (червен) приложение за отопление
Маркировка	L+N
Програмируема температура	HE
Обхват за настройка на температурата	5...45 C
Точност на измерване	0.5 °C
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Минимална височина на монтаж	1,3 m
Дълбочина	45 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	33 mm

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и излизане на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.





## Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Температура на околната среда за съхранение	-20...60 C
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV Течен сапун Бензин Белина Масло Алкохол Ацетон
Стандарти	EMC директива LV директива EN 607320-2-9

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	135,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,41 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	 <a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 <a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Профил на циркулярност	 <a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------