

#### Основни

Обхват	Unica
Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Термостат
Приложение на устройството	Weekly-programmable
Представяне на устройството	Механизъм
Цветови нюанс	Бяло

#### Допълнителни устройства

Тип технология	Електронен
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50/60 Hz
Ток на прекъсване на товара	Индуктивен: 5 A Резистивен: 8 A
Клас на електроизолация	Клас II
Брой модули	2 модула
Тип електронен превключвател	Type 1B
Капацитет на крайници	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за гъвкав кабел/и <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> за твърд кабел/и
Тип и състав на контактите	1 C/O
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Визуализирана информация	Ден Ambient room temperature 0 to 45 °C Air-conditioning on Време
Време за възстановяване	7 days time and program saving
Маркировка	L+N
Софтуерен клас	Клас A
Програмируема температура	Tmax Tmin Differential Frost protection
Обхват за настройка на температурата	5...35 C
Точност на измерване	0.5 °C
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Начин на монтаж	C щипки
Минимална височина на монтаж	1,5 m
Дълбочина	45 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Дълбочина на свързване	33 mm
Нето тегло на продукта	0,0625 kg

## Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	0...50 C
Температура на околната среда за съхранение	-5...55 C
Относителна влажност	20...85 %
Екологични характеристики	Алкохол Ацетон Течен сапун Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Белина Бензин Масло
Стандарти	EN 60730-2-9

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	93 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	996 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	39,872 kg

## Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------