



### Основни

Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм
Начин на монтаж	С щипки
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Брой модули	2 модула
Цветови нюанс	Слонова кост

### Допълнителни устройства

Контролен димер	Пуш тип
Максимален постоянен ток	1,5 A
Общ брой проводници	3
Тип товар	230 V AC лампа с нажежаема жичка - 20...250 W 230 V AC халогенна лампа - 20...350 W Халогенна лампа HH с феромагнетен трансформатор - 20...350 VA Low voltage halogen lamps with toroidal transformer - 20...300 VA 230 V AC вентилатор - 20...200 W 230 V AC конвектор - 20...350 W
Тип защита	Electronic overvoltage protection Current protection
Маркировка	L+N
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Капацитет на крайници	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Свързани спомагателни устройства	Maximum 25 auxiliary switches Maximum 5 with light indication
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Стандарти	EN 60669-2-1
Продуктови сертификати	AENOR[RETURN]CE
Температура на околния въздух при работа	5...30 C
Температура на околната среда за съхранение	-20...60 C
Дълбочина на свързване	34 mm
Дълбочина	47 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,078 kg

## Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течен сапун Белина Бензин Устойчив на UV Масло Ацетон Алкохол Течност за почистване на стъкла

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,638 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------