

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.515.30 Бутонен димер 20-350 W алуминий двумодулен (механизъм)



Основни

Име	Unica Top - Unica Class
Тип продукт или компонент	Димер
Представяне на устройството	Механизъм
Начин на монтаж	С щипки
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50 Hz
Брой модули	2 модула
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Контролен димер	Пуш тип
Максимален постоянен ток	1,5 A
Общ брой проводници	3
Тип товар	230 V AC лампа с нажежаема жичка - 20...250 W 230 V AC халогенна лампа - 20...350 W Халогенна лампа HH с феромагнетен трансформатор - 20...350 VA Low voltage halogen lamps with toroidal transformer - 20...300 VA 230 V AC вентилатор - 20...200 W 230 V AC конвектор - 20...350 W
Тип защита	Electronic overvoltage protection Current protection
Маркировка	L+N
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Капацитет на крайници	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$
Свързани спомагателни устройства	Maximum 25 auxiliary switches Maximum 5 with light indication
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Стандарти	EN 60669-2-1
Продуктови сертификати	AENOR[RETURN]CE
Температура на околния въздух при работа	5...30 °C
Температура на околната среда за съхранени	-20...60 °C
Дълбочина на свързване	34 mm
Дълбочина	47 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,078 kg

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Устойчив на UV Алкохол Бензин Масло Течен сапун Ацетон Белина Течност за почистване на стъкла

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,752 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В процес на разследване
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------