

Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU3.541.18 Програмируем времеви ключ



Основни

Име	Unica (standard aesthetic)
Тип продукт или компонент	Weekly-programmable timer
Представяне на устройството	Механизъм
Тип електронен превключвател	Type 1B
Цветови нюанс на капак	Бял

Допълнителни устройства

[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC +/- 10 % при 50 Hz
Тип товар	230 V AC лампа с нажежаема жичка - 1200 W 230 V AC халогенна лампа - 1200 W Халогенна лампа НН с феромагнетен трансформатор - 1000 VA Контактор
Брой модули	2 модула
Тип и състав на контактите	1 C/O
Тип защита	Диференциална защита
Софтуерен клас	Клас А
Клас на електроизолация	Клас II
Визуализирана информация	Load activation Време Relative operating humidity displayed 20 % to 85 % Стайна температура на околната среда 0 до 50 °C Ден Connected load
Maximum number of intervals	28 (56 on/off actions)
Minimum interval duration	1 min
Време за възстановяване	7 days time and program saving
Начин на монтаж	С щипки
Маркировка	L+N
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Капацитет на накрайници	<= 2 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и <= 1 x 1.5 mm ² за твърд кабел/и
Материал	ASA + PC: Механичен капак
Минимална височина на монтаж	1,5 m
Дълбочина на свързване	33 mm
Дълбочина	45 mm
Широчина	45 mm
Височина	45 mm
Нето тегло на продукта	0,0636 kg

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

IP степен на защита	IP20
IK степен на защита	IK01
Температура на околния въздух при работа	0...50 C
Температура на околната среда за съхранение	-5...55 C
Екологични характеристики	Алкохол Ацетон Течен сапун Масло Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла Бензин Белина
Стандарти	EN 60669-2-1

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,7 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	64 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------