



Основни

Обхват	Unica
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за проводник
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Име	Unica Top - Unica Class
Представяне на устройството	Механизъм
Брой модули	1 модул
Начин на монтаж	С щипки
Предоставено оборудване	Anti-tug clamps
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Unica
Номинален ток	16 А
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Капацитет на крайници	<= 3 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и <= 3 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и
Материал	ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Механичен капак
Температура на околния въздух при работа	15...30 C
Температура на околната среда за съхранение	0...35 C
Широчина	45 mm
Височина	22,5 mm
Нето тегло на продукта	0,0145 kg

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP40
Екологични характеристики	Масло Бензин Ацетон Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол Белина Устойчив на UV

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	6,7 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	23 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------