



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Единична
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Indigo blue
Цвят за декорация	Бял

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	14 mm
Нето тегло на продукта	0,022 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради

Околна среда




IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Масло Устойчив на UV Течен сапун Белина Ацетон Течност за почистване на стъкла Бензин

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	20 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	257 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,6 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------