



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Четворна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Graphite
Цвят за декорация	Графит

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част ABS (акрилонитрил бутадиеен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,066 kg

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течен сапун Масло Белина Алкохол Течност за почистване на стъкла Ацетон Устойчив на UV Бензин

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,9 cm
Package 1 Width	30,8 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	62 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	7,6 cm
Package 2 Width	9,4 cm
Package 2 Length	31,9 cm
Package 2 Weight	269,1 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60

Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,085 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране