



#### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Четворна Хоризонтално
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Glacier blue
Цвят за декорация	Бял

#### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,066 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

#### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Ацетон Масло Устойчив на UV Белина Течен сапун Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	30,5 cm
Package 1 Weight	64,4 g

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------