


Техническа спецификация за продукт Характеристики

MGU6.008.873

Декоративна рамка Unica Plus четворна светло синьо/бял



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Четворна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Manganese blue
Цвят за декорация	Бял

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен): Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,066 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Течност за почистване на стъкла Бензин Масло Течен сапун Алкохол Устойчив на UV Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	30,5 cm
Package 1 Weight	63 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация На REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------