



#### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Единична
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Cherry tree
Цвят за декорация	Алуминий

#### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	90 mm
Дълбочина	14 mm
Нето тегло на продукта	0,054 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

#### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Ацетон Бензин Устойчив на UV Масло Белина Течен сапун Алкохол

#### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	29,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	198,000 g

Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,762 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------