



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Двойна Хоризонтално
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Bright chrome
Цвят за декорация	Алуминий

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	161 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,09 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда




IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Бензин Алкохол Ацетон Течен сапун Масло Течност за почистване на стъкла Устойчив на UV

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	16 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	93 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,5 cm

Package 2 Weight	337 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	 Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	 Да
Оповестяване за опазване на околната среда	 Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------