



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Двойна вертикален Тройна Хоризонтално
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Rhodium black
Цвят за декорация	Алуминий

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	232 mm
Дълбочина	14 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,118 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Ацетон Течност за почистване на стъкла Течен сапун Масло Бензин Алкохол Белина Устойчив на UV

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,6 cm
Package 1 Width	23,6 cm
Package 1 Length	8,2 cm
Package 1 Weight	126 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	432 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,908 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------