



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Тройна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Fluorescent green
Цвят за декорация	Графит

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	232 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,118 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Ацетон Течен сапун Белина Масло Устойчив на UV Алкохол Течност за почистване на стъкла Бензин

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	126 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	5,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	24,5 cm

Package 2 Weight	438 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,865 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------