



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Четворна Хоризонтален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Bright chrome
Цвят за декорация	Алуминий

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,16 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Алкохол Течност за почистване на стъкла Белина Устойчив на UV Масло Ацетон Бензин Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	30,300 cm
Package 1 Weight	160,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	33,000 cm

Package 2 Weight	549,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,887 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------