



### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Top
Брой рамки	Четворна Хоризонтално
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Wengue
Цвят за декорация	Алуминий

### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,116 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Бензин Масло Белина Устойчив на UV Течен сапун Алкохол Ацетон

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	31 cm
Package 1 Weight	83 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	9,5 cm
Package 2 Length	32 cm

Package 2 Weight	317 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	15
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,829 kg

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

### Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------