



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Plus
Брой рамки	Четворна Хоризонтално
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Gold
Цвят за декорация	Слонова кост

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	80 mm
Широчина	303 mm
Дълбочина	14 mm
Межд�центрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,16 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Масло Бензин Течност за почистване на стъкла Ацетон Течен сапун Устойчив на UV Алкохол

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	30,2 cm
Package 1 Weight	162 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------