



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Class
Брой рамки	Двойна Хоризонтален Двойна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Sahara leather

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Декоративна рамка ASA + PC: Междинна част Cow leather: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	93 mm
Широчина	173 mm
Дълбочина	11 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,075 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Алкохол Течност за почистване на стъкла Бензин Белина Масло Устойчив на UV Течен сапун Ацетон

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------