



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Class
Брой рамки	Тройна Хоризонтално Тройна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Oxide

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Желязо: Рамка Затак: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	93 mm
Широчина	244 mm
Дълбочина	11 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,57 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Устойчив на UV Масло Алкохол Течност за почистване на стъкла Бензин Белина Течен сапун Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	26,2 cm
Package 1 Length	11,2 cm
Package 1 Weight	620 g

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------