



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Class
Брой рамки	Тройна Хоризонтален Тройна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Grey glass

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Съкло: Рамка Затак: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	93 mm
Широчина	244 mm
Дълбочина	11 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,232 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

Околна среда

ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Устойчив на UV Масло Белина Бензин Течност за почистване на стъкла Течен сапун Алкохол Ацетон

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	251 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,493 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	47,888 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------