



Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Class
Брой рамки	Четворна Хоризонтално Четворна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	White glass

Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Съкло: Рамка Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	93 mm
Широчина	315 mm
Дълбочина	11 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,348 kg
Пазарен сегмент	Жилищни сгради Малки търговски обекти

Околна среда

ИК степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Течен сапун Масло Устойчив на UV Ацетон Течност за почистване на стъкла Алкохол Бензин

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	35 cm
Package 1 Weight	311 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,737 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	45,896 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------