



### Основни

Обхват	Unica
Приложение на устройството	Монтиране
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Име	Unica Class
Брой рамки	Четворна Хоризонтален Четворна вертикален
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс на рамката	Sahara leather

### Допълнителни устройства

Материал	ASA + PC: Междинна част Cow leather: Рамка Zamak: Рамка
Стандарти	EN 60669-1
Височина	93 mm
Широчина	315 mm
Дълбочина	11 mm
Междуцентрово разстояние	71 mm
Нето тегло на продукта	0,173 kg
Пазарен сегмент	Малки търговски обекти Жилищни сгради

### Околна среда

IK степен на защита	IK01
IP степен на защита	IP20
Екологични характеристики	Белина Алкохол Бензин Масло Течен сапун Ацетон Устойчив на UV Течност за почистване на стъкла

### Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

## Гаранции по договора

---

Гаранция

18 months

---