

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

## S520464 RCA розетка, бял (механизъм+монтажна рамка)



### Основни

Гама на продукта	Odace
Обхват	Odace
Тип продукт или компонент	Аудио/видео розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип конектор	RCA
Тип на електрическата верига	Видео Аудио
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Тип опаковка	Група

### Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	3
Начин на монтаж	Чрез винтове
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Брой изводи на веригата	6
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: монтажна рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	28 mm
Дълбочина на свързване	19 mm
Нето тегло на продукта	0,059 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перексид 10 обема Устойчиви на хексан

### Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04

### Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	45 g

## Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>