



Основни

Range of product	Odace
Тип продукт или компонент	Комуникационна розетка
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Тип комуникационна розетка	RJ45 8 контакт/иКат.6 <= 250 MHz
Тип опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Брой контактни излази	2
Организация на кабелите	Екранирана усукана двойка
Тип екраниране на кабела	STP
Съвместимост на продуктите	Actassi s-one Infraplus
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	IDC
Брой изводи на веригата	1
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирани: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	41,7 mm
Дълбочина на свързване	25,7 mm
Нето тегло на продукта	0,089 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценява и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	#N/A ANSI/TIA/EIA-568-B-2 IEC 60603-7-5 IEC 60603-7 ISO/IEC 11801 EN 50173-1 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
IP степен на защита	IP21
IK степен на защита	IK04

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,0 cm
Package 2 Width	37,0 cm
Package 2 Length	5,8 cm
Package 2 Weight	547,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	7,015 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------