

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S520583

FM тунер с високоговорител, бял (механизъм+монтажна рамка)

Основни

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Гама на продукта | Odace |
| Тип продукт или компонент | #N/A |
| Представяне на устройството | Механизъм с фиксираща рамка |
| Цветови нюанс | Бяло (RAL 9003) |

Допълнителни устройства

| | |
|-----------------------------------|---|
| Монтиране на устройство | Вграден |
| Устройство за окабеляване | Вграден монтаж |
| Начин на монтаж | Винтове Щипки |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V AC 50 Hz |
| Експлоатационен живот в часове | 90000 h |
| Свързване - клеморед | Винтови клеми |
| Брой кабели | 1 кабел/и1,5 mm ² 2 кабел/и2,5 mm ² |
| Твърдост на кабела | Неподвижен Твърд Гъвкав |
| Захват на проводника | 12 mm |
| Вид глава на болта | Pozidriv No 1 |
| Материал | Термопластичен ABS-UV стабилизиран |
| Височина | 71 mm |
| Широчина | 142 mm |
| Дълбочина | 46,7 mm |
| Дълбочина на свързване | 32 mm |
| Нето тегло на продукта | 0,176 kg |
| Устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан |

Околна среда




| | |
|---|--|
| Защита от токов удар | Клас II |
| Категория на защита | Клас II |
| Температура на околния въздух при работа | 5...45 C |
| Температура на околната среда за съхранение | 0...55 C |
| Стандарти | EN 60065 : 2003 EN 55013/A1 : 2002 EN 55013 : 2002 |

| | |
|---------------------|--------|
| IP степен на защита | IP20 D |
| IK степен на защита | IK04 |

Опаковъчни единици

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 6 cm |
| Package 1 Width | 9 cm |
| Package 1 Length | 18,4 cm |
| Package 1 Weight | 235 g |

Устойчивост на офертата

| | |
|---|---|
| REACH не е включен в SVHC | Да |
| Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС | Съвместим  Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС |
| Без токсични тежки метали | Да |
| Без живак | Да |
| Регламент на Китай относно RoHS |  Декларация На Китай Относно RoHS |
| Информация за освобождаване от RoHS |  Да |

Гаранции по договора

| | |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|