

Основни

Гама на продукта	Odace
Тип продукт или компонент	#N/A
Тип опаковка	Найлонова чанта

Допълнителни устройства

Съвместимост на продуктите	Универсални фиксиращи рамки
Предназначение на продуктите	To be assembled with standard claw
Начин на монтаж	Винт
Minimum actuator force for extraction	150 N
Вид глава на болта	Pozidriv No 1
Материал	Нераждаема стомана
Дължина	26,8 mm
Нето тегло на продукта	0,004 kg

Околна среда

Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 NF C 61-314
Продуктови сертификати	N[RETURN]NF
Екологични характеристики	Течност за почистване на стъкла Алкохол Устойчив на UV Бензин Масло Белина Ацетон Течен сапун

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	31,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	8,9 cm
Package 2 Length	7,6 cm
Package 2 Weight	186,0 g

Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	75
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	3,095 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------