

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S520804N

Двойна рамка,естествено дърво Odace Touch



Основни

Range of product	Odace
Име	Touch
Тип продукт или компонент	Декоративна рамка
Брой модули	Двойна
Посока на монтаж	Хоризонтално/вертикално
Межд�центрово разстояние	71 mm
Вид рамка	Двойна
Тип опаковка	Flow-pack

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Начин на монтаж	С щипки
Цветови нюанс	Дърво (RAL 9003)
Side color	Бял (RAL 9003)
Покритие	Матиран
Материал	PC (поликарбонат): Декоративна рамка Дърво
Височина	85 mm
Широчина	156 mm
Дълбочина	10 mm
Нето тегло на продукта	0,02176 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден перекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...45 °C
Стандарти	NF C 61-314 NBN C 61-112-1 EN 60669-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1
Продуктови сертификати	AENOR: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	15,600 cm
Package 1 Weight	35,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	37,000 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	236,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	6,342 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
Minimum percentage of recycled plastic content	38

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------