

Основни

Гама на продукта	Odace
Тип продукт или компонент	#N/A
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Цветови нюанс	Алуминий

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Устройство за окабеляване	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Щипки Винтове
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50 Hz
Експлоатационен живот в часове	90000 h
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Брой кабели	1 кабел/и1,5 mm ² 2 кабел/и2,5 mm ²
Твърдост на кабела	Гъвкав Неподвижен Твърд
Захват на проводника	12 mm
Вид глава на болта	Pozidriv No 1
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизирен
Височина	71 mm
Широчина	142 mm
Дълбочина	46,7 mm
Дълбочина на свързване	32 mm
Нето тегло на продукта	0,176 kg
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Защита от токов удар	Клас II
Категория на защита	Клас II
Температура на околния въздух при работа	5...45 C
Температура на околната среда за съхранение	0...55 C
Стандарти	EN 55013 : 2002 EN 55013/A1 : 2002 EN 60065 : 2003

IP степен на защита	IP20 D
IK степен на защита	IK04

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	18,4 cm
Package 1 Weight	237 g

Устойчивост на офертата

REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------