

Техническа спецификация за продукт Характеристики

S530662 Odace - кабелен изход - 16 A - 6...12 mm - алуминий



Основни

Обхват	Odace
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Представяне на устройството	Механизъм с фиксираща рамка
Специфично приложение на продукта	#N/A
Тип опаковка	Покритие боя

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Номинален ток	16 A
Начин на монтаж	Чрез винтове
Цветови нюанс	Алуминий
Покритие	Гланциран
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Брой изводи на веригата	2
Вид глава на болта	Pozidriv No 1
Капацитет на крайници	1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² за твърд кабел/и 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² за гъвкав кабел/и 1 x 1.5...1 x 2.5 mm ² за Неподвижен кабел/и
Външен диаметър на кабела	6...12 mm
Захват на проводника	12 mm
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизан: преден панел PBT (полибутилен терефталат) GF30: Осигуряваща рамка
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	39 mm
Дълбочина на свързване	11,7 mm
Устойчивост на химични агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разредена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и излизване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Температура на околната среда за съхранени	-5...50 °C
Температура на околния въздух при работа	5...35 °C
Стандарти	EN 60669-1 #N/A
Продуктови сертификати	LCIE: NF 603415A[RETURN]NF
IK степен на защита	IK04
IP степен на защита	IP2xC

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	35 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	37 cm
Package 2 Length	5,8 cm
Package 2 Weight	248 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	6,725 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Sustainable packaging	Yes
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------